



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 CX
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Antal 18 mm-moduler per rad	13
Erhållen utrustning	Stöd för anslutningsplint 2 x Jordplint 1 x Front 1 x DIN-skena 4 x Etikettskydd 4 x Täckplåt 5 x Neutral plintar 1 x Märkningsetikett 4 x
Typ av dörr	Utan
Standarder	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Färg	Vit (RAL 9003)kapsling:

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Antal horisontella rader	4
Antal plåtar	20 för 18 mm delbar
[In] märkström	90 A
Typ av spår	DIN
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kombinerad skenfördelning kompatibilitet	Standard
Antal terminalblock	1 jord med 24 anslutningar 1 neutral med 33 anslutningar
Fördelningsblock utgående	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² för jord 7 x 25 mm ² + 26 x 4 mm ² för neutral
Kapslingsmaterial	Självslocknande material
Produktens vikt	2085 g
Bredd	252 mm
Höjd	625 mm
Djup	108 mm
Internt djup	106 mm
Målgrupp (land)	Sverige

Miljö

Brandtålighet	650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529 IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN 50102 IK07 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	-15...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	12,2 cm
Förpackning 1 bredd	26,0 cm
Förpackning 1 djup	63,8 cm
Förpackning 1 vikt	2,57 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	35
Förpackning 2 höjd	80,0 cm
Förpackning 2 bredd	90,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	103,0 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut