



Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	TV / R / DATA-uttag
Produktbeskrivning	Fästplatta för strömställare
Typ av TV-uttag	Kors
Kvantitet per set	1
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
TV-anslutning	Hane IEC
Radioanslutning	Hona IEC
Dataanslutning	Typ F
Dämpningsbana	13 dB +/- 1 dB
Dämpning förgrening	50 DB Data-TV 5...30 MHz 34 DB Data-TV 47...1000 MHz 28 DB Data-UT 5...30 MHz 34 DB Data-UT 47...1000 MHz 50 DB UT-TV 5...30 MHz 34 DB UT-TV 47...470 MHz 28 DB UT-TV 470...860 MHz 22 dB UT-TV 860...1000 MHz
Lägsta avkastningsförlust	18 dB 47...1000 MHz
Färg	Vit (RAL 9010)
Material	PC/ABS
Djup	15 mm
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	24 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	8,4 cm
Förpackning 1 djup	10,2 cm
Förpackning 1 vikt	118 g

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvikksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.