

## Product data sheet

### Characteristics

# WDE000505

Priza Simpla impamantare+Comutator cu revenire, 16A(X),Indicator luminos, Alb



### Principal

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Nume gama                 | Cedar Plus                      |
| Tip produs sau componenta | Priza                           |
| Forma de livrare          | Produs complet                  |
| Lampa de veghe            | Indicator luminos de localizare |
| Culoare rama              | Alb                             |

### Suplimentar

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Descriere priza standard        | Impamantare                            |
| Numar priza                     | 1                                      |
| Functie de comutare             | Intrerupator cap scara                 |
| Instalare                       | Suprafata                              |
| Gama de puteri                  | 3680 W                                 |
| Curent nominal                  | 16 AX la 250 V c.a.                    |
| Tip borne                       | Borna de ridicare si borna PE cu surub |
| Capacitatea borna               | 2 cablu(ri) 2,5 mm²                    |
| Structura cablu                 | Rigid<br>Flexibil                      |
| Lungime de dezizolare conductor | 11 mm                                  |
| Material parti vizibile         | PA6 FR850                              |
| Finisare suprafata              | Lucios                                 |
| Greutate neta                   | 0,199 kg                               |
| Inaltime                        | 79 mm                                  |
| Latime                          | 132 mm                                 |
| Adancime                        | 54 mm                                  |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| Certificari produs   | KEMA |
| Grad de protectie IP | IP44 |

### Unitati de ambalare

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 5,5 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                   | 7,5 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 13,5 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 194 g   |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 5        |
| Înălțime a doua forma de impachetare                  | 9,5 cm   |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,5 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,5 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 1,074 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03      |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 30       |
| Înălțime a treia forma de impachetare                 | 30 cm    |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30 cm    |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40 cm    |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 6,868 kg |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                               |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform cu anumite exceptii                                                                                                                                                      |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                          |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                             |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                               |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|