

Product data sheet

Characteristics

WDE000605

Cedar Plus - priză simplă cu împământare
Într.cruce - 16A(X), indic luminos, gri



Principal

Nume gama	Cedar Plus
Forma de livrare	Produs complet
Lampa de veghe	Indicator luminos de localizare
Culoare rama	Gri

Suplimentar

Instalare	Suprafata
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 AX la 250 V c.a.
Tip borne	Borna de ridicare si borna PE cu surub
Capacitatea borna	2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	11 mm
Material parti vizibile	PA6 FR850
Finisare suprafata	Lucios
Greutate neta	0,199 kg
Inaltime	79 mm
Latime	132 mm
Adancime	54 mm

Mediu

Certificari produs	UE
Grad de protectie IP	IP44

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,4 cm
Latime prima forma de impachetare	13,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	199 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------