

Технические данные продукта

Характеристики

MGU4.000.60

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЕРЕБРО



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Декоративная рамка
Название	Unica Colors
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Защёлкивание
Декоративный цвет	Серебро

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): декоративная рамка
Глубина	5,75 mm
Ширина	57,6 mm
Высота	57,6 mm
Вес нетто	0,032 kg

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Бензин Стойкий к УФ Спирт Ацетон Белизна Жидкий стеклоочиститель Жидкое мыло Масло

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	5,800 cm
Package 1 Length	5,800 cm
Package 1 Weight	4,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	149,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	160

Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,421 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	 Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---