

Технические данные  
продукта  
Характеристики

**MGU5.036.25ZD**  
розетка С 3/К (винтовой зажим) бежевый 2P  
+E, DE 2м



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Источник питания
Тип продукта	Розетка
Название	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество разъемов (гнезда)	1
Конфигурация выходных полюсов	2P + E
Стандарт розетки	Немецкий
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16 A at 250 V AC
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты
Цветовой оттенок	Cream (RAL 9010)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 Mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible 0...4 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigid
Минимальная отключающая способность	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Электрическая износостойкость	10000 cycles, cos phi = 0.8
Сопrotивление изоляции	> 5 MOhm at 500 V
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	PA (полиамид) 6: крышка механизма Zamak: fixing frame
Тип покрытия	Блестящий
Количество на один комплект	Set of 1 film
Сертификаты	FR.ME63.B02375 AC
Глубина встраивания	30 мм
Глубина	40 мм
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Вес нетто	0,0695 кг
Поверхность	Необработанная

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или неадекватности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующую и полную оценку и тестирование продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

## Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Бензин Ацетон Спирт Белизна Жидкое мыло Масло Жидкий стеклоочиститель Стойкий к УФ

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	70 г
Высота упаковки 1	4 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	7,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	700 г
Высота упаковки 2	7,5 см
Ширина упаковки 2	19,5 см
Длина упаковки 2	21,5 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	110
Вес упаковки 3	8,95 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

## Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---