

Технические данные продукта

Характеристики

MGU5.453.18ZD

TV/FM розетка проходная белый zamak



Основные характеристики

Серия	Unica
Название	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта	Розетка радио/ТВ
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Механизм
TV гнездо	Проходная
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Условия эксплуатации	Последовательная система распределения

Дополнительные характеристики

TV коннектор	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем FM	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Maximum branch attenuation	TV <0,5 дБ
Затухание в цепи	17 дБ TV/UHF сигнал125...860 мг 17 дБ TV/VHF сигнал47...68 мг 32 дБ R сигнал87,5...108 мг
Постоянный ток	Да
Количество на линию	7
Количество модулей	2 модуля
Материал	ASA + PC: крышка механизма Сплав zamak: монт. рама
Поверхность	Необработанная
Тип покрытия	Блестящий
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Монтаж устройства	Утопленный
Режим фиксации	Винты
Глубина	28 mm
Ширина	70,9 mm
Высота	70,9 mm
Глубина встраивания	18 mm
Вес нетто	0,108 kg

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Спирт Масло Жидкий стеклоочиститель Стойкий к УФ Бензин Белизна Ацетон
Стандарты	Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-4 EN 50083-2

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	19,5 cm
Package 2 Length	21,5 cm
Package 2 Weight	920,0 g

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---