

Технические данные продукта

Характеристики

РА16-006В

ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ



Основные характеристики

Функция	Розетка
Delivery form	Механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов	2 x 2К
Cover plate color	Белый

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Открытый
Режим фиксации	Винтом
Тип покрытия	Глянцевое

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует с исключениями
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---