



Principal

Gama de produse	TSX Micro Premium Modicon
Denumire accesorii/ piese separate	Cablu tip banda rulat
Tip de accesorii / piese separate	Cablu de conectare
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
Destinatie accesorii/ piese separate	PLC Modicon Premium

Suplimentar

Compatibilitate produs	DSY..T2K DEZ..D2K DMZ..DTK DEY..16FK DSZ..T2K DEY..D2K
Lungime cablu	5 m
Funcție cablu	Intrare/iesire discreta
Conexiune electrica	1 conector HE10, 20 cai pentru pe partea PLC 1 conector HE10, 20 cai pentru capat Telefast
Sectiune conductor	0,09 mm ²
Calibru AWG	AWG 28

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	25,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	280,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,237 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------