

Product data sheet

Characteristics

BVS800I-GR

SE Easy UPS, 800VA, Floor/Wall Mount, 230V,
4x CEE 7/3 Schuko outlets, AVR



Prezentare generala

Termen de livrare

De obicei în stoc

Principal

Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Topologie	Line interactive
Cantitate pe set	Set de 1
Resetare	Resetare automata
Gama de produse	Easy UPS 1Ph BVS Series

Suplimentar

Tip de instalare	Interior
Surge Energy	156 J
Tip de semnal	Stepped approximation to a sinewave
Tip dispozitiv de protectie	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB)
Tip de protectie	Protectie siguranta
Tensiune de intrare	230 V c.a.
Tensiune de iesire	230 V c.a.
Grad de protectie IP	IP20
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Frecventa retea electrica	45...65 Hz
Gama de puteri	800 VA 450 W
Conexiune electrica	Interior 1 inlet Schuko CEE 7/P Iesire 4 outlet Schuko CEE 7
Semnalizare locala	Alarma, distinctiv pentru low battery Alarma, ton continuu sau intermitent pentru suprasarcină LED pentru battery status
Numar de baterii	1
Timp de incarcare	8 H
Tensiunea bateriei	12 V
Capacitate baterie	7,0 Ah
Durata de viata baterie	5 yr
Greutate produs	5,3 kg

Inaltime	92,5 mm
Adancime	160,5 mm
Adancime	305 mm

Mediu

Umiditate relativa	0...90 %, fara condensare
Altitudine de functionare	0...6561 ft
Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificari produs	UE

Caracteristici fizice

Suport de montare	Perete Podea
-------------------	-----------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,500 cm
Latime prima forma de impachetare	23,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,637 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	23,480 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	116,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	482,600 kg
SCC14	10731304338526

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	2 years
----------	---------