

Product data sheet

Characteristics

EZ9P32620

Easy9 Intreruptor automat 1P+N 4500 C 20A



Principal

Gama	Easy9
Aplicatie a dispozitivului	Protectie
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	1P + N
Numarul polilor protejati	1
[In] calibru	20 A
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
Clasa de limitare	3
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Fara
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	78 mm
Durabilitate mecanica	10000 cic
Durabilitate electrica	4000 cic
Conexiuni - borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² flexibil
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

Standarde	SR EN 60898-1
Grad de protectie IP	IP20 IP40 (carcasa modulara)
Grad de poluare	2
Categorie de supratensiune	III
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate relativa	95 % la 55 °C

Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	-40...85 °C

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	1,500 cm
Latime prima formă de împachetare	7,100 cm
Lungime prima formă de împachetare	8,700 cm
Greutate prima formă de împachetare	113,300 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	12
Înălțime a doua formă de împachetare	7,500 cm
Latime a doua formă de împachetare	9,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	22,500 cm
Greutate a doua formă de împachetare	1,403 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S03
Număr unități în a treia formă de împachetare	144
Înălțime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Latime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a treia formă de împachetare	17,382 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite excepții
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
Prezența halogen	Produs fără halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------