



Principal

Sistem de instalare cablajului	Pol
Tip produs sau componenta	Cadru de plafon

Suplimentar

Tip de stalp	Cu o singura fata
Culoare	Alb polar (RAL 9003)
Cantitate pe set	Set de 1
Finisaj suprafata stalp	Acoperit cu pulbere Anodizat
Mod de fixare a stalpului	Montatin tensiune
Mod de fixare	Auto-adeziv
Material	PS (polistiren)
Lungime	129 mm
Inaltime	1 mm
Latime	108 mm

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,300 cm
Latime prima forma de impachetare	11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	12,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,620 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------