

Product data sheet

Characteristics

ISM20813

Optiline 45 Optiline 70, Element de Fixare Pe Plafon, Alb



Principal

Sistem de instalare cablajului	Doza de service Pol
Tip produs sau componenta	Fixare pe plafon

Suplimentar

Tip de stalp	Cu doua laturi Doua casete de instalare O caseta de instalare Cu o singura fata
Tip de caseta de service	Kit doza de service
Prezentare dispozitiv	Gol
Culoare	Alb (RAL 9010)
Cantitate pe set	Set de 1
Compatibilitate produs	Altira aparataj ultraterminal Unica aparataj ultraterminal
Finisaj suprafata stalp	Anodizat Acoperit cu pulbere
Mod de fixare a stlpului	Independent
Mod de fixare	Cu surub
Material	Otel acoperit cu pulbere
Lungime	70 mm
Inaltime	100 mm
Latime	15 mm
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP30

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	147,0 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,837 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------