

Product data sheet

Characteristics

ISM20826P

OptiLine 45/50, adaptor alimentator podea, alb polar



Principal

Sistem de instalare cablajului	Stalp Pol
Tip produs sau componenta	Adaptor

Suplimentar

Tip de stalp	Cu o singura fata O caseta de instalare Doua casete de instalare
Tip de stalp	Cu o singura fata Cu doua laturi
Culoare	Alb polar (RAL 9003)
Cantitate pe set	Set de 1
Finisaj suprafata stalp	Acoperit cu pulbere
Mod de fixare a stlpului	Montatin tensiune
Material	PC/ABS
Lungime	110 mm
Inaltime	60 mm
Latime	63 mm

Mediu

Standarde	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	17,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	52,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm

Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,09 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------