

Product data sheet

Characteristics

LE600I

Regulator automat de tensiune Line-R 600VA



Prezentare generala

Termen de livrare

De obicei în stoc

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Putere nominala in W	600 W
Putere nominala in VA	600 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Echipament furnizat	Manual de utilizare

Durata de functionare & baterii

Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0

Caracteristici fizice

Culoare	Bej
Înălțime	11,6 cm
Lățime	21,4 cm
Adâncime	14,1 cm
Greutate netă	3,1 kg
Mounting preference	No preference
Mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Compatibil USB	No

Intrare

Frecvența rețea	47...63 Hz
Limite pentru tensiune la intrare	160...290 V

Ieșire

Putere max. configurabilă (wați)	600 W
----------------------------------	-------

Conformitate

Certificari produs	C-Tick[RETURN]UE[RETURN]GOST
Standarde	EN 55024 EN 60950

Conditii de mediu

Temperatura ambientală de funcționare	0...40 °C
Umiditate relativă	5...95 %
Altitudine de funcționare	0...10000 ft
Temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativă de depozitare	5...95 %
Altitudinea de depozitare	0,00...15240,00 m

Protectie la supratensiune și filtre

Capacitate nominală supratensiune	300 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,5 cm
Latime prima forma de impachetare	27,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,4 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	36,7 cm
Latime a doua forma de impachetare	28,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	43,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare	15 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	108
Inaltime a treia forma de impachetare	125,1 cm
Latime a treia forma de impachetare	100 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	405,54 kg
SCC14	10731304197895

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------