

Product data sheet

Characteristics

MTN544894

Argus Comutator Sensibil La Lumina, cu Comutare Temporizare, Gri deschis



Principal

Gama	Merten
Tip produs sau componenta	Întreruptor crepuscular
Culoare	Gri deschis

Suplimentar

Funcție disponibilă	With integrated light sensor
[Ue] tensiune nominală	230 V
[In] curent nominal	10 A
Capacitatea de comutare în W	2300
Sensibilitate luminoasă	2...300 lux
Temporizare	40 seconds 100 seconds
Tip și compoziție contacte	1 NO
Material	Polycarbonat brilliant

Mediu

Grad de protecție IP	IP54
----------------------	------

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	5,500 cm
Latime prima formă de împachetare	8,400 cm
Lungime prima formă de împachetare	10,800 cm
Greutate prima formă de împachetare	186,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	CAR
Număr unități în a doua formă de împachetare	35
Înălțime a doua formă de împachetare	19,400 cm
Latime a doua formă de împachetare	31,100 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,400 cm
Greutate a doua formă de împachetare	6,948 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------