



Principal

Gama	KNX
Tip produs sau componenta	Detector de prezenta
Tip magistrala	KNX
Culoare	Alb

Suplimentar

Prezentare dispozitiv	Produs complet
Numar de canale	6
Tip de protectie	Protectie zona de deformare
Tip de setare	Sensibilitate luminoasa reglabila Reglare timp
Fata de detectie	Frontal:3 M Lateral:3 m
Unghi de detectare	360° orizontal
Material	Plastic lucios
Tratament suprafata	Netratat
Montare dispozitiv	Incastrat Tavan
Inaltimea de montare	2,8 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	12 cm
Greutate prima forma de impachetare	92 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,258 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China	📄 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	📄 Da
Raport de mediu	📄 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	📄 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------