



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	TR
Tip produs sau componenta	Adaptor
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de masurare
Compatibilitate produs	TRV borna cu surub - traversare terminal block TRV borna cu surub - protective earth terminal block TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block TRV borna cu surub - deconectare suport amovibil terminal block TRP push-in terminal block TRR bornă cu arc terminal block TRH IDC terminal block

Suplimentar

Sectiune cablu	16 Mm ² 2,5 Mm ² 35 Mm ² 10 Mm ² 4 Mm ² 6 Mm ² 50 mm ²
Number of connections	4 2 3
Numarul de intrari de masurare	1 2 6 3 4
Cantitate pe set	Set de 10
Greutate neta	2,36 g
Culoare	Gri

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	3 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	1,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	3 cm
Lungime a doua forma de impachetare	7,5 cm

Greutate a doua forma de impachetare	24 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	1000
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	15 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,591 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------