

Product data sheet

Characteristics

NU123454

Noua Unica, Post de lucru 3x4m
vertical, aparent, antracit



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Post de lucru
Numar module	3 x 4 module
Pozitie de montare	Vertical
Mod de fixare	Suruburi

Suplimentar

Echipament furnizat	Rama decorativa Suport de fixare
Montare dispozitiv	Suprafata
Intrare pentru cablu	5 placi detasabile 2 jos intrari cablu 30 mm for diameter 2 jos intrari cablu 20 mm for diameter 2 jos intrari cablu 25 mm for diameter
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): separator ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Adancime	60 mm
Latime	230 mm
Inaltime	165 mm
Greutate neta	0,508 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	18,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,0 cm

Greutate prima forma de impachetare	599,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,32 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	56
Inaltime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	45,781 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Minimum percentage of recycled plastic content	22

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------