



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Studio
Numar de posturi	1 post
Directie de instalare	Orizantal
Tip rama	Simpla
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Antracit (RAL 7021)

Suplimentar

Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Latime	120 mm
Inaltime	85 mm
Adancime	10 mm
Greutate neta	0,019 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP21 D

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,1 cm
Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	23,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	12,3 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,8 cm

Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	280,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	180
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,851 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------