

Product data sheet

Characteristics

NU342818

Noua Unica, Priza incarcare USB 1A 1m alb



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
Prezentare dispozitiv	Mecanism

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Incarcator
Montare dispozitiv	Incastrat
Numar module	1 modul
Tip incarcare USB	USB tip A
Culoare	Alb (RAL 9003)
Finisare suprafata	Lucios
[Ue] tensiune nominala	100...240 V c.a. 50/60 Hz
Tensiunea nominala de iesire	5 W
Putere de intrare	7,5 W
Numar priza	1
Tip conexiune integrata	1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1 A
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Tip de protectie	Protectie la scurtcircuit
Numar de borne	2 borne cu surub
Forma a capului surubului	Pozidriv No 1
Capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 1.5...2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Compatibilitate produs	Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684
Mod de fixare	Clipsare
Tip de ambalaj	Flow-pack
Temperatura ambientala de functionare	5...45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Standarde	IEC 62368-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62680-3
Inaltime	45 mm
Latime	22,5 mm
Adancime	42 mm
Adancime de montaj	30,8 mm

Greutate neta	0,03 kg
Rezistentă la agenți chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Clasa de izolație electrică	Clasa II
Grad de protecție IK	IK04
Grad de protecție IP	IP2xC

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	2,2 cm
Latime prima formă de împachetare	4,3 cm
Lungime prima formă de împachetare	4,5 cm
Greutate prima formă de împachetare	32,0 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	10
Înălțime a doua formă de împachetare	5,8 cm
Latime a doua formă de împachetare	14,3 cm
Lungime a doua formă de împachetare	26,0 cm
Greutate a doua formă de împachetare	394,0 g
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S02
Număr unități în a treia formă de împachetare	50
Înălțime a treia formă de împachetare	15,0 cm
Latime a treia formă de împachetare	30,0 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40,0 cm
Greutate a treia formă de împachetare	2,287 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informații Privind Sfârșitul Duratei De Viață
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------