

Product data sheet

Characteristics

NU343354

Noua Unica, Priza mini jack 3.5mm 1m, antracit



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza audio
Tipul conectorului	Mini-jack
Tip circuit electric	Audio
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Culoare	Antracit (RAL 7021)
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Numar priza	1
Mod de fixare	Clipsare
Numar module	1 modul
Finisare suprafata	Mat
Cantitate pe set	Set de 10
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Inaltime	45 mm
Latime	22,5 mm
Adancime	220 mm
Greutate neta	0,017 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Temperatura ambientala de functionare	5...45 °C
Grad de protectie IP	IP2xC
Grad de protectie IK	IK02

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	21,0 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare	274,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	754,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------