

Product data sheet

Characteristics

NU345030

Noua Unica, Priza TV/FM/SAT, individuala, 2m, aluminiu



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza TV/FM/SAT
Aplicatie a dispozitivului	Comunicare Suport media
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip priza TV	Individuala
Culoare	Aluminiu

Suplimentar

Conector TV	Tata IEC 9,52 mm
Conector FM	IEC 9,52 mm mama
Conector SAT	Tip F
Atenuare traseu	2 DB TV/VHF semnal 47...75 MHz 2 DB TV/UHF semnal 170...862 MHz 2 DB R semnal 88...110 MHz 2 dB SAT semnal 950...2400 MHz
Flux de curent c.c.	Da
Numar module	2 module
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Finisare suprafata	Vopsit prin acoperire cu pulbere
Marcaj	Cu marcaj
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare
Adancime	28 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,073 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de functionare	-5...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Standarde	CE

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	70,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	760,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,737 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------