

Product data sheet

Characteristics

NU346844

Noua Unica, Priza TV cablu coaxial tip F 1m bej



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza TV
Aplicatie a dispozitivului	Conexiune
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Culoare	Bej (RAL 1013)

Suplimentar

Conector TV	Conectori F
Numar module	1 modul
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: capac mecanism
Finisare suprafata	Lucios
Tratament suprafata	Netratat
Mod de fixare	Clipsare
Adancime	35 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	18 mm
Greutate neta	0,013 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP2xC

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	4,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm

Greutate prima forma de impachetare	11,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	240
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,343 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	960
Inaltime a treia forma de impachetare	77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	21,872 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------