



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de telefon
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu placa centrala
Culoare	Bej Bej (RAL 1013)
Tip priza de telefon	Priza telefon RJ12 (6 contacte) - categorie 3 la 16 Mbit/s

Suplimentar

Numar priza	1
Numar module	1 modul
Conexiuni - borne	Borne cu surub cablu torsadat
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Clipsare
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (acrilonitril butadiena-stiren) GF10 FR: capac mecanism
Adancime	23 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime de montaj	12 mm
Greutate neta	0,014 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...45 °C
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Alcool Decolorant Benzina Ulei Fluid de curatare a geamurilor Rezistent UV Sapun lichid Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,3 cm
Latime prima forma de impachetare	3,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	13,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	227,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	654,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------