



Principal

Denumire	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Control volum
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu placa centrala
Mod de fixare	Clipsare
Aplicatie a dispozitivului	Volume
[Ue] tensiune nominala	12 V
Numar module	2 module
Culoare	Antracit (RAL 7021)
Gama	Noua Unica

Suplimentar

Comanda variator	Rotativ
Marcaj	Simbol volum + -
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm ²
Material	PC (polycarbonat): carcasa
Certificari produs	UE
Adancime de montaj	30 mm
Adancime	43,95 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Culoare principala	Antracit

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,300 cm
Latime prima forma de impachetare	7,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	70,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,197 kg

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	432
Inaltime a treia forma de impachetare	77,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	43,650 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------