

Product data sheet

Characteristics

NU3772

Noua Unica, Modul luminos semnalizare 230V 2m



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Modul de iluminat
Prezentare dispozitiv	Mecanism
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. la 50...60 Hz
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb

Suplimentar

Putere de intrare	1 W 0,2 W
Culoare bloc de lumini	Alb
Tip bec	LED
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru flexibil cablu(ri) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru rigid cablu(ri)
Material	PC (polycarbonat): capac mecanism PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa
Standarde	EN 62094-1 CE
Directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune
Temperatura ambientala de functionare	5...45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Adancime de montaj	21 mm
Adancime	31 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,035 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK03
Grad de protectie IP	IP2xC

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	71,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,176 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------