



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Pro
Numar de posturi	1 post
Directie de instalare	Orizantal/vertical
Tip rama	Simpla
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa Policarbonat: placa intermediara
Tratament suprafata	Antibacterian
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Latime	85 mm
Inaltime	85 mm
Adancime	10 mm
Greutate neta	0,018 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP21 D

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	11,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	12,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	244,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	300
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,503 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------