



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Pro
Numar de posturi	2 posturi
Directie de instalare	Orizantal/vertical
Tip rama	Dubla
Numar module	2 x 2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Antracit (RAL 7021)

Suplimentar

Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa Policarbonat: placa intermediara
Standarde	IEC 60884-1 SR EN 60669-1
Latime	156 mm
Inaltime	85 mm
Adancime	10 mm
Greutate neta	0,029 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP21 D

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	31,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	6,5 cm

Latime a doua forma de impachetare	12,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	217,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,917 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------