



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Pure
Numar de posturi	3 posturi
Directie de instalare	Orizontal
Tip rama	Tripla
Numar module	3 x 2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Negru
Culoare laterala	Negru (RAL 7021)

Suplimentar

Material	Zamak: rama decorativa Policarbonat: placa intermediara
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Latime	226 mm
Inaltime	90 mm
Adancime	11 mm
Greutate neta	0,235 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP21 D

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,8 cm
Latime prima forma de impachetare	10 cm
Lungime prima forma de impachetare	26,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	291 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12

Înălțime a doua forma de împachetare	15 cm
Latime a doua forma de împachetare	30 cm
Lungime a doua forma de împachetare	40 cm
Greutate a doua forma de împachetare	3,802 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------