

Product data sheet

Characteristics

NU600885

Noua Unica, Rama Unica Pure 4post sticla sablata alb



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Pure
Numar de posturi	4 posturi
Directie de instalare	Orizontal
Tip rama	Cvadru
Numar module	4 x 2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Sticla alba
Culoare laterala	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Material	Policarbonat: placa intermediara Sticla: rama decorativa
Standarde	IEC 60884-1 SR EN 60669-1
Latime	298 mm
Inaltime	90 mm
Adancime	11 mm
Greutate neta	0,163 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP21 D

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	33,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	237,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01

Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,62 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------