



Principal

Gama de produse	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de fixare
Tip produs sau componenta	Suport de fixare
Numar module	4 module (1 post)
Numar de posturi	1 post
Mod de fixare	Suruburi

Suplimentar

Forma	Rectangular
Material	Zamak
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Adancime	7,8 mm
Latime	70 mm
Inaltime	128 mm
Greutate neta	0,071 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,8 cm
Latime prima forma de impachetare	7 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	75 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	778 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02

Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,632 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------