

Product data sheet

Characteristics

NU840254

Noua Unica, Doza montaj PT 1post Unica Pro, antracit



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Doza de instalare
Denumire	Unica Pro
Numar module	1 x 2 module
Numar de posturi	1 post
Mod de fixare	Suruburi

Suplimentar

Montare dispozitiv	Suprafata
Intrare pentru cablu	4 predecupari
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Adancime	40 mm
Latime	87 mm
Inaltime	87 mm
Greutate neta	0,05 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	51,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	12 cm

Latime a doua forma de impachetare	18 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26 cm
Greutate a doua forma de impachetare	647 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,033 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Sustainable packaging	Yes
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------