

Product data sheet

Characteristics

NU840618

Noua Unica, Doza montaj PT 3post Unica Pro, alb



Principal

Gama	Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Doza montaj aparent
Denumire	Unica Pro
Numar module	3 x 2 module
Numar de posturi	3 posturi
Mod de fixare	Suruburi
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Montare dispozitiv	Suprafata
Intrare pentru cablu	6 predecupari
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Tratament suprafata	Netratat
Standarde	SR EN 60669-1 IEC 60884-1
Adancime	40 mm
Latime	229 mm
Inaltime	87 mm
Greutate neta	0,114 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5 cm
Latime prima forma de impachetare	8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	23 cm
Greutate prima forma de impachetare	110 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	11,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	12 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	310 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	30
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	40 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,42 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------