

Product data sheet

Characteristics

NU910044U

Noua Unica, Clapeta intrerupator Unica
anterioara 1m bej



Principal

Gama	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu estetic
Tip produs sau componenta	Clapeta
Denumire	Noua Unica
Numar module	1 modul
Prezentare dispozitiv	Clapeta
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Bej (RAL 1013)
Culoare	Bej (RAL 1013)

Suplimentar

Destinatie produs	Switch and push-button
Finisare suprafata	Lucios
Tratament suprafata	Netratat
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta
Adancime	9 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,002 kg
Tip de ambalaj	Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP4X
Caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Benzina Sapun lichid Alcool Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,6 cm
Latime prima forma de impachetare	0,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	3 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare	89 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	942 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------