

Product data sheet

Characteristics

NU944120

Noua Unica, Capac priza R-TV/SAT alb antibacterian



Principal

Gama	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta	Placa antena
Denumire	Noua Unica
Numar module	2 module
Prezentare dispozitiv	Rama
Mod de fixare	Surub
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Destinatie produs	Priza TV/R/SAT
Finisare suprafata	Lucios
Tratament suprafata	Antibacterian
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Adancime	19 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,007 kg
Tip de ambalaj	Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Benzina Sapun lichid Alcool Ulei

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,8 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	204 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,073 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------