

Product data sheet

Characteristics

NU944130

Noua Unica, Capac priza R-TV/SAT aluminiu



Principal

Gama	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta	Placa
Numar module	2 module
Prezentare dispozitiv	Placa
Mod de fixare	Surub
Culoare	Aluminiu

Suplimentar

Destinatie produs	Priza TV/R/SAT
Finisare suprafata	Brilliant
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Tip de ambalaj	Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,800 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	7,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	208,000 kg

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,151 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Sustainable packaging	Yes

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------