

Product data sheet

Characteristics

NU944154

Noua Unica, Capac priza R-TV/SAT antracit



Principal

Gama	Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta	Rama
Numar module	2 module
Prezentare dispozitiv	Rama
Mod de fixare	Surub
Culoare	Antracit (RAL 7021)

Suplimentar

Destinatie produs	Priza TV/R/SAT
Finisare suprafata	Mat
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Tip de ambalaj	Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,7 cm
Latime prima forma de impachetare	4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	7,9 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,9 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	215 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,208 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Sustainable packaging	Yes

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------