



Principal

Gama de produse	Rilux
Gama	Rilux
Nume produs	Rilux LED
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de iluminat de urgenta
Aplicatie a dispozitivului	Iluminat antipanica
Funcție	Standard
Alimentare	Nementinut
Culoare	Alb
Numar de intrare logica	LED T6 0.3 W x 40 (100000 H)
Culoare sursa de lumina	Alb
Tip rama	Transparent
Numar de baterii	1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4

Suplimentar

[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50/60 Hz
Putere consumata	50 VA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	2 h
Timp de incarcare	24 H
Flux luminos	820 lm
Material	Policarbonat
Montare dispozitiv	Suprafata pe plafon Suprafata perete
Inaltime	620 mm
Latime	120 mm
Adancime	57 mm
Greutate neta	1 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP65
Grad de protectie IK	IK10
Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Rezistenta la foc	850 °C
Standarde	EN 60598-2-22

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,0 cm
Latime prima forma de impachetare	6,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	66,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,65 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 Months
----------	-----------