



Principal

Gama	Exiway
Tip produs sau componenta	Pictogram
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru marcare

Suplimentar

Compatibilitate gama	Exiway (Exiway Smartexit Activa) ecran semn iesire mono/dublu Exiway (Exiway Smartexit Dicube) ecran semn iesire mono/dublu
Forma	ISO
Distanța de vizibilitate	26 m
Marcaj	45° downward indication running man left Alergare spre dreapta 45° upward indication running man right 45° downward indication running man right 45° upward indication running man left Alergare spre stanga
Inaltime	260 mm
Latime	140 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,5 cm
Latime prima forma de impachetare	14,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	26,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	126,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,276 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	640
Inaltime a treia forma de impachetare	45,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	96,416 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------