

Product data sheet

Characteristics

PKF16G435

Mureva, Priza industrială dreaptă, cu surub,
16A, 3P+N+E, 380-415V c.a.



Principal

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	Mureva socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip rețea electrică	C.a.
Standard priză	Industrial

Suplimentar

Mod de montare	Panel-mounted
Forma fisă, priză, carcasa	Drept
[In] calibru	16 A
[Ue] tensiune nominală	380...415 V
Frecvență rețea electrică	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Secțiune cablu	1...4 mm ²
Greutate netă	0,195 kg
Dimensiune bază	90 x 100 mm
Înălțime	100 mm
Lățime	90 mm
Adâncime	94 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grad de protecție IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistență la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativă	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatură ambientală de utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,200 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	175,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	26,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,911 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	20
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,332 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------