

Product data sheet

Characteristics

PKZA202

Adaptor sistem Mureva, 2 prize, Italia, 16 A, 2P +E, 220V 50/60Hz



Principal

Gama	Mureva
Tip produs sau componenta	System adapter
Descriere poli	2P + E
Standard priza	Italiană

Suplimentar

[In] calibru	16 A
Numar priza	2
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing polymer
Materialul contactelor	Pins nickel plated brass
Greutate neta	0,17 kg
Voltage colour	Blue

Mediu

Standarde	EN 50250 IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,600 cm
Latime prima forma de impachetare	6,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	170,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,800 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------