

Product data sheet

Characteristics

PRA10269

Cofret cu Montaj Aparent Pragma, 5X24
Module, 160 A, fara Usa



Principal

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
Latime	Exterior 550 mm
Inaltime	900 mm
Adancime	148 mm
18 module pe rand	24
Numar de randuri orizontale	5
Clasa de izolatie electrica	Clasa II Izolatie dubla
Echipament furnizat	1 x eticheta de identificare 1 x marking kit 1 x bloc terminal 1 x banda de obturare
Tip de usa	Fara

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	48
Numarul total de module de 18 mm	120
Puterea disipata in W	94 W
[In] calibru	160 A
Tip sina	DIN
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Intrare cablu	Placi cu decupaje Canal de cabluri Cablu sau tub Placi detasabile
Compatibilitate intre pieptenele de conectare si blocul de distributie	Compatibil XE
Numar blocuri terminale	1 impamantare (Quick) cu 44borne
Conexiuni blocuri terminale	40 x 6 mm ² pentru impamantare 1 x 50 mm ² pentru impamantare 3 x 25 mm ² pentru impamantare
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Parte frontala technoplastic Partea din spate metal Parte frontala metal
Culoare	Cofret:Alb (RAL 9016) Parte frontala:gri (RAL 7004)
Tara vizata	Norvegia Belgia Franta Danemarca
Adancime de montaj	0 mm
Adancime interioara	120 mm

Mediu

Rezistenta la foc	Partea din spate:750 °C Parte frontala:750 °C
Grad de protectie IP	IP30 fara usa IP40 cu usa
Grad de protectie IK	IK08 fara usa IK09 cu usa
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	65,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	99,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	11,900 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	119,100 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Profil circularitate

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------