

Product data sheet

Characteristics

PRA15113

Usa Transparenta Pragma, pentru Cofret, 1X13 Module



Principal

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Usa
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru carcase

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata Incastrat
Numar cheie	Numarul care va fi declarat
Tip capac frontal	Transparent
Partea de deschidere a usii	Right or left
Numar de randuri orizontale	1
Numar de pasi de 9mm pe rand	26
Numarul de module de 18 mm pe rand	13
Numarul total de module de 18 mm	13
Descrierea instalatiei	Montare aparenta Montareincastrata
Material carcasa	technoplastic
Latime	336 mm
Inaltime	300 mm
Adancime	20 mm
Culoare	Fara culoare

Mediu

Rezistenta la foc	750 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK09
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,500 cm
Latime prima forma de impachetare	41,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,000 cm

Greutate prima forma de impachetare	650,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	114
Inaltime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	100,464 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------