



Principal

Gama de produse	Pragma
Tip produs sau componenta	Placa frontala
Tip de placa frontala	Windowed
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de instalare

Suplimentar

Montare dulap	Suprafata Incastrat
Numar de randuri orizontale	1
Numarul de module de 18 mm pe rand	13
Numarul total de module de 18 mm	13
Material carcasa	technoplastic
Culoare	Panou frontal:gri (RAL 7004)

Mediu

Rezistenta la foc	750 °C
-------------------	--------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	164,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,783 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------