

Product data sheet

Characteristics

PRA90086

Bloc Terminal de Legare La Pamant, 17
Puncte, 13 Module



Principal

Gama	Acti9
Tip produs sau componenta	Earth terminal block

Suplimentar

[Ui] tensiunea nominala de izolatie	800 V
Numar blocuri terminale	1 cu 14borne
Conexiuni blocuri terminale	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²
Compatibilitate gama	Pragma

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	31,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	204,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,687 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen
Garanție contractuală	
Garantie	18 luni