

Product data sheet

Characteristics

RE48AIPCOV

Capac de Protectie Ip64, pentru Releu de Temporizare



Principal

Gama de produse	Harmony Timer Relays
Denumire accesorii/ piese separate	Capac de protectie IP64
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de protectie
Tip produs sau componenta	Accessory for RE48
Compatibilitate produs	RE48ACV12MW RE48AMH13MW RE48AML12MW RE48ATM12MW
Destinatie accesorii/ piese separate	Releu de sincronizare

Mediu

Grad de protectie IP	IP64
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,29 cm
Latime prima forma de impachetare	5,59 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,59 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,01 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	15 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	729 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală	
Garantie	18 months

Protection

IP64 Protection Cover