



Principal

Gama	Sedna
Funcție	Detector de miscare
Aplicatie a dispozitivului	Control lumini
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Tip senzor	PIR
Culoare	Bej

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Curent nominal	10 A la 230 V c.a. 50 Hz
Funcție disponibilă	Automat cu suprascriere manuală
Reglarea intensității luminoase	5...1000 lux
Temporizare	2 s...20 min
Unghi de detecție orizontal	160 °
Tip borne	Borna cu surub
Tip de control	Control manual Comanda de la distanță prin buton auxiliar Senzor de miscare Automat
Capacitatea borna	1 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Tip de sarcină	Lampa cu incandescență - 2200 W - 230 V c.a. Lampa cu halogen - 2000 W - 230 V c.a. Lampa LED - 0...130 W - 230 V c.a. Motor (monofazat) - 1000 VA - 230 V c.a. Lampă cu halogeni de joasă tensiune - 1050 VA - 12 V c.a. Lampă cu halogeni de joasă tensiune - 500 VA - 12 V c.a. Lampa fluorescentă compactă - 200 W - 230 V c.a.
Mod de fixare	Suruburi
Materialul partilor vizibile	Termoplastice stabilizate ABS-UV
Finisare suprafață	Lucios
Înălțime	73 mm
Lățime	73 mm
Adâncime	48 mm
Greutate netă	0,092 kg

Mediu

Marca de conformitate	CE EAC
Grad de protectie IP	IP20
Temperatura ambietala pentru depozitare	-10...50 °C
Temperatura ambientala de functionare	5...35 °C
Certificari produs	UE[RETURN]EAC

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	165,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,214 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	384
Inaltime a treia forma de impachetare	75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	82,848 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------