

Product data sheet

Characteristics

SDN3000421

Sedna, iesire priza dubla cu impamantare, 16A obturatoare, alb



Principal

Nume gama	Sedna
Functie	Priza
Forma de livrare	Produs complet
Configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard	Impamantare
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Suplimentar

Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Latime	84 mm
Adancime	48 mm
Greutate neta	0,1031 kg
Adancimea partii vizuale	23,3 mm
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor: 52...69 mm Suruburi
Inaltime	120 mm
Finisare suprafata	Lucios
Materialul partilor vizibile	ASA + PC
Structura cablu	Flexibil Rigid Torsadat
Capacitatea borna	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Tip borne	Borne lift
Gama de puteri	3680 W

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Standarde	IEC 60884-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	102,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10

Înălțime a doua forma de împachetare	10,000 cm
Latime a doua forma de împachetare	20,500 cm
Lungime a doua forma de împachetare	31,500 cm
Greutate a doua forma de împachetare	1,126 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de împachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de împachetare	50
Înălțime a treia forma de împachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de împachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de împachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de împachetare	5,974 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------