

Product data sheet

Characteristics

ST943U3W

Prelungitor Unica 2P+E, 3 prize + 2 USB + intrerupator, 3m, alb



Principal

Gama	Unica
Tip produs sau componenta	Trailing lead
Denumire	Unica extend
Tip de control	Mains switch
Tip conexiune integrata	2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
Culoare	Alb (RAL 9003)
Lungime cablu	3 m

Suplimentar

Tip incarcare USB	USB tip A + A
[Ue] tensiune nominala	250 V
[In] curent nominal	16 A
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Schuko
Informatii suplimentare priza	Cu obturatoare
Capacitate de comutatie maxima	16 A
Lampa de veghe	ON indicator
Material	PP (polipropilena)
Lungime	254 mm
Latime	57 mm
Adancime	40,5 mm
Tip de ambalaj	Blister
Numar priza	3
Tratament suprafata	Netratat
Number of USB connection	2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,0 cm
Latime prima forma de impachetare	5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	32,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	624,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm

Greutate a doua forma de impachetare	8,2 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	96
Inaltime a treia forma de impachetare	77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	74,1 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------